



VOLDIKKARDINATE MÕÕTMINE


Variant 1 - Aknaklaasi sügavus vähemalt 1,5 cm

1. Aknaprofiili tüüp




2. Mõõtmise näide

Laius- ja kõrgusmõõt võtta tihendi keskosast.




Tulemus:



VOLDIKKARDINATE MÕÕTMINE


Variant 2 - Akn klaasi sügavus alla 1,5 cm

1. Aknaprofiili tüüp





2. Mõõtmise näide

Laius- ja kõrgusmõõt võtta liistu välisäärest liistu välisääreni.




Tulemus:



VOLDIKKARDINATE MÕÕTMINE

Variant 3 - Liist -ümarprofiil


1. Aknaprofiili tüüp



**NB! Kinnituse kruviauk on 13mm
klaasist!**

2. Mõõtmise näide

Laius- ja kõrgusmõõt võtta tihendi keskosast.



Tulemus:

